

MMg



Witamy w wymiarze czyszczenia 4.0



Zamiata, szoruje, osusza i dezynfekuje jednocześnie

Aby uzyskać zdrowe otoczenie, czyszczenie musi być połączone z procesem dezynfekcji.

Po usunięciu brudu, zarówno lekkiego jak kurz, jak i pozostałości stałych, powierzchnie należy poddać obróbce redukującej obecność patogenów za pomocą określonych roztworów.

Obecnie większość czynności związanych z dezynfekcją jest wykonywana ręcznie, nawet w dużych środowiskach, przy bardzo wysokich kosztach.

Mechanizacja tej operacji jest kluczowa, aby wykonać ją dokładnie i regularnie.

Łączenie sanityzacji z czyszczeniem i wykonaniem tych dwóch czynności jednocześnie zapewnia niezwykle korzyści pod względem czasu i kosztów.

Jednoczesne czyszczenie i dezynfekcja jest teraz możliwe dzięki maszynie MMg Disinfector.

Automat czyszczący MMg w wersji Disinfector umożliwia w jednym kroku czyszczenie i deynfekcję podłóg, jak i otaczających je powierzchni pionowych.



Oznacza to znaczną redukcję kosztów i czasu pracy, która staje się równomierna zwłaszcza na dużych przestrzeniach, gdzie można zastosować cylindryczną wersję MMg Disinfector, tak, aby w jednym kroku osiągnąć nawet 4 działania:

1. ZAMIATANIE
2. SZOROWANIE
3. SUSZENIE
4. DEZYNFEKCJA

W celu skutecznej dezynfekcji należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta stosowanego płynu dezynfekującego

TECHNOLOGIA ELEKTROSTATYCZNA

Akcja natrysku wykorzystuje technologię elektrostatyczną. Ładunek elektrostatyczny powoduje, że cząsteczki cieczy odpychają się od siebie, a tym samym utrzymują stałą odległość między nimi, co skutkuje równomiernym rozmieszczeniem środka dezynfekującego. Dodatkowo naładowane cząstki są przyciągane przez powierzchnie, na które są skierowane, co gwarantuje pokrycie 360 stopni z każdej strony obiektu, bez pozostawiania szczelin.

360°

Zdezynfekowane
powierzchnie

ROZPYLANIE ROZTWORU AŻ DO 3 M

Podczas gdy MMg czyści podłogę, grupy dysz umieszczone nad zbiornikiem i u podstawy rozpylają płyn dezynfekujący na właśnie oczyszczoną podłogę oraz na ściany i meble wokół, w odległości do 3 metrów.





DYSZE KIERUNKOWE

Rozpylenie można kierować zgodnie z potrzebami miejsca, obracając turbiny o 180° od góry do dołu i 180° od prawej do lewej.

SPRYSKIWACZ ODKAŻAJĄCY

Spryskiwacz umożliwia dezynfekcję maszyny pod koniec pracy, poprzez pobranie roztworu z wyznaczonego zbiornika. Podczas fazy konserwacji operator może rozpylić roztwór odkażający wewnątrz zbiorników, w obszarze, w którym znajduje się ssawa i szczotka, na powierzchni styku, takie jak kierownica, deska rozdzielcza i siedzenie kierowcy.



ODDZIELNA OBSŁUGA DYSZY PO PRAWĘJ LUB LEWEJ STRONIE

Możesz aktywować spray tylko po jednej lub drugiej stronie, w zależności od wymagań konkretnego środowiska, które chcesz odkażać.

ODDZIELNA OBSŁUGA DYSZY GÓRNEJ I DOLNEJ

Dysze górna i dolna są również niezależne, co pozwala dostosować działanie do rodzaju otoczenia i uniknąć marnowania roztworu.

DANE TECHNICZNE		MMg Disinfector
Pojemność zbiornika na środek do dezynfekcji	l	10
Dysza dolna	(il.)	(2)
Dysza górna	(il.)	(4)
Natężenie przepływu dyszy dolnych	l/min	0,245
Natężenie przepływu dyszy górnych	l/min	0,465
Całkowite natężenie przepływu	l/min	0,711
Czas pracy dyszy dolnych	min	40
Czas pracy dyszy górnych	min	21
Całkowity czas pracy	min	14
Wymiary maszyny (D x W x S) (min-max)	mm	1690
		1485
		881
Wielkość kropli	µm	100